




Condac37^{CE}

ג'ל המכיל 37% חומצה פוספורית
לצריבה מהירה של האמייל והדנטין



 מסיסות טובה במים:
הסרה קלה

 צבע מובחן: הצבע
הכחול מאפשר שליטה
במהלך היישום

 צמיגות מצוינת: יישום קל, לא
זולג


זמינות


מילוי: 3 מזרקים של 2.5 מ"ל כל אחד וטיפים למוליך


Condac porcelana^{CE}

ג'ל המכיל חומצה הידרופלואורית 10% לצריבת חרסינה



 מסיסות טובה במים:
הסרה קלה

 מקל על השליטה
ביישום. ריכוז 10% צבע
אדום 5% צבע כתום

 עקביות מצוינת: לא זולג

זמינות

מזרק של 2.5 מ"ל וטיפים למוליך